


## TY-RAP®кабельная стяжка со стальным язычком

Кабельная стяжка со стальным наконечником, обладающая повышенной прочностью при растяжении



Без галогенов

### Преимущества

Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.

Стальной фиксатор (головка) стойкий к ударам и вибрациям

Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из немагнитичивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

### Области применения

Для жестких условий эксплуатации

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL file number TY-RAP®: E49405, see table

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

### Комплектация

Номера артикулов, имеющие дополнительно букву «В» (например, TYB24 M), поставляются в рабочих боксах, кабельные стяжки удобно расположены в ячейках

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета:

Натуральные цвета

Материал:

Полиамид 6.6

без галогенов, без силикона

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком**

Температурный диапазон: от -40 до +85 °С

**Комментарий**

В = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Ту-Нар®кабельная стяжка со стальным язычком**

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина (мм)	Ø пучка, мм	Разрывная прочность, Н	Штук/ед. упаковки
Натуральный						
61715000	ТУВ* 23 М	да	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61716250	ТУ 232 М	да	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61716310	ТУ 234 М	да	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61715060	ТУВ* 24 М	да	140 x 3.6	2 - 29	180	1000
61716370	ТУ 242 М	да	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61715180	ТУ 26 М	да	284 x 3.6	2 - 76	180	1000
61716430	ТУ 244 М	да	368 x 3.6	2 - 103	180	1000
61715120	ТУВ* 25 М	да	186 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61716490	ТУ 253 М	да	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61715300	ТУ 28 М	да	361 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61716550	ТУ 272 М	да	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61715240	ТУ 27 М	да	340 x 7	6 - 90	540	500
61715360	ТУ 29 М	да	771 x 6.9	6 - 229	540	500

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16