

TY-RAP®УФ-стабилизированные кабельные стяжки со стальным язычком

Кабельная стяжка со стальным наконечником доступна в устойчивом к воздействию погодных явлений и УФ-излучению исполнении специально для применения вне помещений.



Термостойкие



Стойкий к коррозии



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.

Стальной фиксатор (головка) стойкий к ударам и вибрациям

Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из немагнитивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

Области применения

Для монтажа и обслуживания электрооборудования под открытым небом

Характеристики

Содержит 2% углерода, что соответствует военным спецификациям

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL file number TY-RAP®: E49405, see table

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Комплектация

Номера артикулов, имеющие дополнительно букву «В» (например, TYB24 M), поставляются в рабочих боксах, кабельные стяжки удобно расположены в ячейках

Последнее обновление (10.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

TY-Rap®УФ-стабилизированные кабельные стяжки со стальным язычком**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал:	Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -40 до +85 °C

Комментарий

В = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ТУ-Рар®УФ-стабилизированные кабельные стяжки со стальным язычком

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина (мм)	Ø пучка, мм	Разрывная прочность, Н	Штук/ед. упаковки
Черный (стойкий к УФ-излучению)						
61723010	ТУВ* 23 МХ	да	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61723110	ТУ 232 МХ	да	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61723120	ТУ 234 МХ	да	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61723020	ТУВ* 24 МХ	да	140 x 3.6	2 - 29	180	1000
61723130	ТУ 242 МХ	да	208 x 3.6	2 - 50	180	1000
61723040	ТУ 26 МХ	да	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61723140	ТУ 244 МХ	да	368 x 3.6	2 - 103	180	1000
61723030	ТУВ* 25 МХ	да	186 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723150	ТУ 253 МХ	да	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61723060	ТУ 28 МХ	да	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723160	ТУ 272 МХ	да	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61723050	ТУ 27 МХ	да	340 x 7	6 - 90	540	500
61723070	ТУ 29 МХ	да	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

Последнее обновление (10.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16