

## LS стальные кабельные стяжки

Кабельные стяжки LS из нержавеющей стали изготовлены из высококачественной стали (AISI 316), устойчивой к воздействию кислот и коррозии, особенно пригодны для обвязки кабелей в сложных условиях эксплуатации.

### Информация

LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Пищевая промышленность и производство напитков



Нефтяная и газовая промышленность



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Термостойкие



Морозостойкие



Стойкий к коррозии



Стойкий к воздействию кислот

## LS стальные кабельные стяжки



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Стойкие к кислотам

Превосходная химическая стойкость

Высокая термостойкость

Надежный шариковый затвор с автоматической блокировкой

Экономия места для монтажа благодаря плоскому замку

### Области применения

Крепление маркировочных табличек FLEXIMARK® из нержавеющей стали

Возможно применение во всех отраслях с высокими требованиями (в частности нефтегазовая промышленность, железная дорога, производство продуктов питания и напитков)

Благодаря устойчивости к коррозии и погодным воздействиям возможно применение под открытым небом и при самых неблагоприятных условиях

### Стандарты / Сертификаты соответствия

DNV 2397

UL № сертификации: E193947

Испытано в соотв. с IEC 62275: 2006

Achilles JQS сертифицирован

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

По запросу:

Другие размеры по запросу

Материал:

Кислотостойкая нержавеющая сталь EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Толщина материала: 0,26 мм

Температурный диапазон:

от -80 °C до +500 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**LS стальные кабельные стяжки**

| Артикул                    | Обозначение | Длина x ширина (мм) | Ø пучка, мм | Мин. растягивающие усилия<br>Н/мм <sup>2</sup> | Штук/ед. упаковки |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Без покрытия из полиэстера |             |                     |             |                                                |                   |
| 61812947                   | LS 4.6x100  | 100.0 x 4.6         | 21          | 45.3                                           | 100               |
| 61812948                   | LS 4.6x125  | 125.0 x 4.6         | 32          | 45.3                                           | 100               |
| 61812949                   | LS 4.6x150  | 150.0 x 4.6         | 40          | 45.3                                           | 100               |
| 61812950                   | LS 4.6x200  | 200.0 x 4.6         | 51          | 45.3                                           | 100               |
| 61812960                   | LS 4.6x360  | 360.0 x 4.6         | 102         | 45.3                                           | 100               |
| 61812970                   | LS 4.6x520  | 520.0 x 4.6         | 152         | 45.3                                           | 100               |
| 61812980                   | LS 4.6x680  | 680.0 x 4.6         | 203         | 45.3                                           | 100               |
| 61812990                   | LS 4.6x840  | 840.0 x 4.6         | 254         | 45.3                                           | 100               |
| 61813000                   | LS 7.9x200  | 200.0 x 7.9         | 51          | 113.3                                          | 100               |
| 61813010                   | LS 7.9x360  | 360.0 x 7.9         | 102         | 113.3                                          | 100               |
| 61813020                   | LS 7.9x520  | 520.0 x 7.9         | 152         | 113.3                                          | 100               |
| 61813030                   | LS 7.9x680  | 680.0 x 7.9         | 203         | 113.3                                          | 100               |
| 61813040                   | LS 7.9x840  | 840.0 x 7.9         | 254         | 113.3                                          | 100               |
| 61813050                   | LS 7.9x1010 | 1016.0 x 7.9        | 305         | 113.3                                          | 100               |
| С покрытием из полиэстера  |             |                     |             |                                                |                   |
| 61813085                   | LSC 4.6x100 | 100.0 x 4.6         | 21          | 45.3                                           | 100               |
| 61813086                   | LSC 4.6x125 | 125.0 x 4.6         | 32          | 45.3                                           | 100               |
| 61813087                   | LSC 4.6x150 | 150.0 x 4.6         | 40          | 45.3                                           | 100               |
| 61813088                   | LSC 4.6x200 | 200.0 x 4.6         | 51          | 45.3                                           | 100               |
| 61813089                   | LSC 4.6x360 | 360.0 x 4.6         | 102         | 45.3                                           | 100               |
| 61813090                   | LSC 4.6x520 | 520.0 x 4.6         | 152.0       | 45.3                                           | 100               |
| 61813091                   | LSC 4.6x680 | 680.0 x 4.6         | 203.0       | 45.3                                           | 100               |
| 61813092                   | LSC 4.6x840 | 840.0 x 4.6         | 254.0       | 45.3                                           | 100               |
| 61813093                   | LSC 7.9x200 | 200.0 x 7.9         | 51          | 113.3                                          | 100               |
| 61813094                   | LSC 7.9x360 | 360.0 x 7.9         | 102         | 113.3                                          | 100               |
| 61813096                   | LSC 7.9x520 | 520.0 x 7.9         | 152         | 113.3                                          | 100               |
| 61813097                   | LSC 7.9x680 | 680.0 x 7.9         | 203.0       | 113.3                                          | 100               |
| 61813098                   | LSC 7.9x840 | 840.0 x 7.9         | 254.0       | 113.3                                          | 100               |