

## Ty-Fast®кабельная стяжка

Кабельная стяжка TY - FAST® — стандартная кабельная стяжка, изготовленная из PA 6.6, для разнообразных условий применения. Получено несколько разрешений на ее применение.



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength  
Sure grip tab keeps the tail from popping out while being threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

### Области применения

Универсальная кабельная стяжка для различных применений

### Norm references / Approvals

Регистрационный номер: E49405, см. таблицу  
Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Материал:	Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -40 до +85 °C

## Ty-Fast®кабельная стяжка

### Комментарий

TY-FAST® - зарегистрированная торговая марка ABB.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Ty-Fast®кабельная стяжка**

Артикул	Обозначение	UL certification	Length x width (mm)	Bundling Ø (mm)	Tensile strength (N)	Штук/ед. упаковки
Натуральный						
61810350	TY100-18	да	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810360	TY125-18	да	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810380	TY125-40	да	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810390	TY200-40	да	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810400	TY300-40	да	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810410	TY175-50	да	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810420	TY300-50	да	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810430	TY400-50	да	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810440	TY200-120	да	219.0 x 7.6	50	540	500
61810450	TY400-120	да	375.0 x 7.6	102	540	500
Черный (стойкий к УФ-излучению)						
61810460	TY100-18x	да	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810470	TY125-18x	да	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810490	TY125-40x	да	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810500	TY200-40x	да	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810510	TY300-40x	да	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810520	TY175-50x	да	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810530	TY300-50x	да	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810540	TY400-50x	да	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810550	TY200-120x	да	219.0 x 7.6	50	540	500
61810560	TY400-120x	да	375.0 x 7.6	102	540	500

Последнее обновление (09.09.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое Управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16