

Cable - Eater трубка-канал для соединения кабелей в пучок

Cable-Eater — кабельный канал для формирования пучков кабелей и проводников. Главная область применения включает соединение кабелей в пучки и защиту кабелей при конфекционировании, электропромышленность и монтаж распределительных шкафов.

Информация

Теперь в маленьких упаковках (2 м)



Без галогенов



Время на монтаж

Преимущества

Многократного использования

Очень гибкий, не подверженный усталости материала

Быстрый и простой монтаж благодаря использованию соответствующего инструмента для протяжки

Области применения

Пучковая скрутка и защита для стационарного и мобильного электрооборудования

Оборудование

Робототехника

Распределительные электрошкафы

Вычислительные машины и оборудование для обработки данных

Характеристики

Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Высокая стойкость к: спирту, смазкам, минеральным маслам, мазуту и бензину

Комплектация

Подходящий инструмент STKP для ввода кабелей

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Cable - Eater трубка-канал для соединения кабелей в пучок

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604 Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля
Примечание:	Без галогенов Не поддерживают горение по UL 94 HB
Поставляемые цвета:	Белый, черный, светло-серый
Материал:	Полипропилен (PP)
Температурный диапазон:	от -30 до +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Cable - Eater трубка-канал для соединения кабелей в пучок

Артикул	Обозначение	Цвет	Диаметр пучка, (мм)	Внутренний Ø, (мм)	Толщина стенки (мм)	Инструмент	Метров в ед. упаковки
61830302	SHR-08-PPW	белый	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	белый	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	белый	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	белый	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	белый	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	чёрный	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	чёрный	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	чёрный	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	чёрный	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	чёрный	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830390	SHR-08-PPG	светло-серый	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830391	SHR-15-PPG	светло-серый	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830392	SHR-20-PPG	светло-серый	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830393	SHR-25-PPG	светло-серый	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830394	SHR-32-PPG	светло-серый	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
Маленькая упаковка							
61830401	SHR-15-PPW 2m	белый	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830402	SHR-20-PPW 2m	белый	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830403	SHR-25-PPW 2m	белый	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830396	SHR-15-PPB 2m	чёрный	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830397	SHR-20-PPB 2m	чёрный	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830398	SHR-25-PPB 2m	чёрный	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830406	SHR-15-PPG 2m	светло-серый	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830407	SHR-20-PPG 2m	светло-серый	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830408	SHR-25-PPG 2m	светло-серый	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16