

ESUY медные провода для заземления

Гибкие одножильные провода для заземления и выравнивания потенциала

Специальный одножильный заземляющий кабель ESUY для заземления, замыкания накоротко или уравнивания потенциалов, очень гибкий, прозрачная наружная оболочка из ПВХ, пламезамедляющий

Информация

Для заземления, замыкания накоротко перед работами по техобслуживанию
Особогибкие



Преимущества

Гибкие, несмотря на большие сечения

Области применения

Предназначены для заземления при ремонтных работах

Для заземления оборудования в высоковольтных силовых установках и для устройств тягового тока железнодорожного транспорта

Для устройств заземления и выравнивания потенциала деталей машин и EDV-установок

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

Conductor made of bare copper wires

Оплётка из медных проволок

Наружная оболочка: на основе ПВХ-пластиката, прозрачная

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993

Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Последнее обновление (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ESUY медные провода для заземления

Конструкция жилы:	согласно DIN 46440
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 12 x D
Испытательное напряжение:	2000 В
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -5 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ESUY медные провода для заземления

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4571101	16	8.8	177	230
4571102	25	10.4	275	316
4571103	35	12.4	387	475
4571104	50	14.6	560	670
4571105	70	17	791	905
4571106	95	19.8	1069	1220