


LiFY

Одножильные провода, жилы 6 кл. гибкости, гибкие при низких темпер. для электрооборудования или измерений

LiFY, силовой кабель и кабель управления, одножильный, со специальной оболочкой из ПВХ, жилы из тончайших медных проволок / крайне гибкий измерительный кабель, защита для низкого напряжения, макс. +70 °C

Информация

Особо гибкие / жилы из тончайших медных проволок



Преимущества

Особенно мягкая, гибкая при низких температурах изоляция из ПВХ-пластиката

Области применения

Для передвижного электрооборудования

Провода используются для измерительных установок в технических, учебных лабораториях

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе VDE 0812 и VDE 0250-1

Конструкция

Жилы из медных тончайших проволок

Изоляция жил: на основе ПВХ

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993

Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Конструкция жилы:

Из тончайших медных проволок, по IEC кл. гибкости 6:
диаметр проволоки 0,07 мм

Номинальное напряжение:

Особо гибкие жилы типа LiFY:

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

LiFYдо 1,0 мм²: U₀/U: 300/500 Вот 1,5 мм²: U₀/U: 450/750 В

Температурный диапазон:

Подвижное применение: от -15 до +70 °С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	Цвет	Вес меди кг/км	Количество
4560017S	0.75	2.5	зеленый/желтый	7,2	100
4560013S	0.75	2.5	чёрный	7,2	100
4560014S	0.75	2.5	Голубой	7,2	100
4560016S	0.75	2.5	красный	7,2	100
4560027S	1	2.9	зеленый/желтый	9,6	100
4560023S	1	2.9	чёрный	9,6	100
4560024S	1	2.9	Голубой	9,6	100
4560026S	1	2.9	красный	9,6	100
4560037S	1.5	3.7	зеленый/желтый	14,4	100
4560033S	1.5	3.7	чёрный	14,4	100
4560034S	1.5	3.7	Голубой	14,4	100
4560036S	1.5	3.7	красный	14,4	100
4560057S	2.5	4.2	зеленый/желтый	24	50
4560053S	2.5	4.2	чёрный	24	50
4560054S	2.5	4.2	Голубой	24	50
4560056S	2.5	4.2	красный	24	50
4560063	4	5.1	чёрный	38,4	100
4560067	4	5.1	зеленый/желтый	38,4	50
4560064	4	5.1	Голубой	38,4	100
4560077	6	6	зеленый/желтый	57,6	50
4560073	6	6	чёрный	57,6	50
4560074	6	6	Голубой	57,6	50
4560076	6	6	красный	57,6	50
4560087	10	6.6	зеленый/желтый	96	50
4560083	10	6.6	чёрный	96	50
4560086	10	6,6	красный	96	50