

X00V3-D медные провода для заземления

Одножильные провода по стандарту <NAF>. гибкие при низких температурах, для заземления и замыкания накоротко

X00V3-D, специальный заземляющий одножильный кабель для заземления и замыкания накоротко, гибкий при низких температурах -25 °С, прозрачная наружная оболочка из ПВХ

Информация

Для заземления, замыкания накоротко перед работами по техобслуживанию

Гибкие при низких температурах



X00V3-D



Морозостойкие

Области применения

Предназначены для заземления при ремонтных работах

Для заземления оборудования в высоковольтных силовых установках и для устройств тягового тока железнодорожного транспорта

Для устройств заземления и выравнивания потенциала деталей машин и EDV-установок

Для применения в окружающей среде с низкими температурами

Стандарты / Сертификаты соответствия

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Конструкция

Conductor made of bare copper wires

Наружная оболочка: на основе ПВХ-пластиката, прозрачная

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993

Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Х00V3-D медные провода для заземления

Конструкция жилы:	Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 12 x D
Испытательное напряжение:	1000 В
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -25 до +55 °С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Х00У3-D медные провода для заземления

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4571110	16	8.1	153,6	170
4571111	25	9.5	240	290
4571112	35	11	336	400
4571113	50	13.2	480	550
4571114	70	15.8	672	770
4571115	95	18.3	912	1010

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16