

H05V-K в одноразовых картонных коробках

Гибкие одножильные провода для защищённой неподвижной прокладки

Силовой кабель и кабель управления, H05V-K, HAR, оболочка из ПВХ, 300/500 В, для проводки и сборки, пламезамедляющий, класс 5 / жилы из тонкой проволоки, для фиксированной установки, в большой картонной коробке

Информация

VauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Экономичность

<HAR>



Преимущества

Большая экономичность благодаря оптимальному объёму упаковки

Маркировка на одножильных проводах нанесена тиснением и струйным принтером и хорошо читается

Относительно небольшой вес картонных коробок облегчает проведение разгрузочно-погрузочных работ

Экономия времени при монтаже

Области применения

Идеальны для тех, кто занимается сборкой

Для конфекционирования кабельных жгутов и для монтажа электрических шкафов

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

Сертификация типа кабеля <HAR> в соотв. с EN 50525-2-31

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

Техническая информация

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

H05V-K в одноразовых картонных коробках

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	В соотв. с EN 50565-1 4 x D при соответствующем применении; 2 x D при осторожном изгибе
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2000 В
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

НО5V-K в одноразовых картонных коробках

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4510001K	зеленый/желтый	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511065K	коричневый	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510011K	чёрный	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511073K	серый	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021K	Голубой	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021E	Голубой	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4511064K	темно-синий	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511060E	темно-синий	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4510161K	ультрамариновый	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511070K	оранжевый	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511068K	фиолетовый	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511072K	Белый	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511071K	красный	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510921K	темно-синий/белый	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510002K	зеленый/желтый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510122K	зеленый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510032K	коричневый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510012K	чёрный	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510062K	серый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022K	Голубой	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022E	Голубой	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510142K	темно-синий	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4511061E	темно-синий	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510162K	ультрамариновый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510092K	оранжевый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510072K	фиолетовый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510112K	желтый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510052K	Белый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510042K	красный	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510042E	красный	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510082K	розовый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510262K	синий/белый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510922K	темно-синий/белый	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510003K	зеленый/желтый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510033K	коричневый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

НО5V-K в одноразовых картонных коробках

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4510013K	чёрный	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510013E	чёрный	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510063K	серый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023K	Голубой	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023E	Голубой	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510143K	темно-синий	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4511062E	темно-синий	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510163K	ультрамариновый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510093K	оранжевый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510073K	фиолетовый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510113K	желтый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510053K	Белый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510043K	красный	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510043E	красный	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510083K	розовый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510263K	синий/белый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510923K	темно-синий/белый	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Н05V-К в одноразовых картонных коробках

