LiY со спиральной маркировкой

Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов со спиральной цветовой маркировкой

Кабель управления LIY с оболочкой из ПВХ, скрученный подвесной провод для телекоммуникационных устройств и электронных компонентов, с двухцветной спиральной навитой изоляцией, пламезамедляющий, макс. +70 °C

Информация
Провод управления с ПВХ изоляцией
Экономически выгодный
Со спиральной цветовой маркировкой



Области применения
Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов в приборах

Характеристики
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 150 мм; b = 85 мм

Norm references / Approvals
На основе стандарта VDE 0812

Конструкция
Жилы из медных тончайших проволок
Изоляция жил: на основе ПВХ, типа YI 2/TI 2 в соотв. с VDE 0207-4
Маркировка спиральная, цветовая

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Рабочее пиковое напряжение:	900 В (0,25 мм^2)

Последнее обновление (24.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

LiY со спиральной маркировкой

Конструкция жилы:	0,25 мм^2 ≥ 14 проволок (каждая 0,15 мм Ø)
Номинальное напряжение:	Рабочее напряжение < 50 В~ Импульсное напряжение: ≤250 В
Испытательное напряжение:	2500 В (0,25 мм^2)
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

LiY со спиральной маркировкой

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм²	Наружный диаметр [мм]	м/на катушке	Вес меди кг/км
4502232S	синий/черный	0.25	1,5	250	2,4
4502262S	синий/белый	0.25	1,5	250	2,4
4502282S	коричневый/зеленый	0.25	1,5	250	2,4
4502292S	коричневый/белый	0.25	1,5	250	2,4
4502302S	желтый/черный	0.25	1,5	250	2,4
4502312S	желтый/красный	0.25	1,5	250	2,4
4502342S	зеленый/белый	0.25	1,5	250	2,4
4502372S	фиолетовый/белый	0.25	1,5	250	2,4
4502392S	оранжевый/белый	0.25	1,5	250	2,4
4502402S	красный/черный	0.25	1,5	250	2,4
4502432S	белый/черный	0.25	1,5	250	2,4
4502442S	белый/синий	0.25	1,5	250	2,4
4502462S	белый/красный	0.25	1,5	250	2,4

Последнее обновление (24.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

LiY со спиральной маркировкой



Последнее обновление (24.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.