

Х07V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Силовой кабель и кабель управления для внутренней проводки, Х07V-K, оболочка из ПВХ, 450/750 В, класс 5, двухцветная спиральная изоляция, пламезамедляющий, на катушке

Информация

VauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Со спиральной цветовой маркировкой



Области применения

Прокладка в трубах, в/на/под штукатуркой, а также в закрытых кабельных каналах

Для прямой прокладки на платформах, в каналах и поддонах только для выравнивания потенциала

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 200 мм; b = 85 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта EN 50525-2-31

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

Маркировка спиральная, цветная

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993

Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Конструкция жилы:

из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Минимальный радиус изгиба:	4 x D, временно 2 x D
Номинальное напряжение:	U ₀ /U: 450/750 В
Испытательное напряжение:	2500 В
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4522261S	синий/белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522921S	темно-синий/белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522201S	чёрный/зеленый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522211S	чёрный /красный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522231S	синий/черный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522241S	синий/зеленый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522251S	синий/красный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522291S	коричневый/белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522311S	желтый/красный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522331S	зеленый/черный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522371S	фиолетовый/белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522381S	оранжевый/черный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522391S	оранжевый/белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522401S	красный/черный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522411S	красный/желтый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522421S	красный/белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522441S	белый/синий	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522461S	белый/красный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522341S	зеленый/белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522221S	чёрный /белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522301S	желтый/черный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522321S	желтый/белый	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522431S	белый/черный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522471S	серый/черный	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522262S	синий/белый	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522922S	темно-синий/белый	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522252S	синий/красный	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522292S	коричневый/белый	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522372S	фиолетовый/белый	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522392S	оранжевый/белый	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522402S	красный/черный	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522422S	красный/белый	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522442S	белый/синий	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522462S	белый/красный	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522222S	чёрный /белый	2.5	3.4 - 4.1	100	24	37

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4522472S	серый/черный	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой

