ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

Для температуры окружающей среды от -195 до +400 °C

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400°C (short term +1565°C)

Информация

Кратковременно до +1565 °C
Для применения в условиях сухой окружающей среды



Без галогенов

Морозостойкие

Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Незначительное сопротивление жилы благодаря использованию медных жил, покрытых никелем
Превосходная термостойкость даже при кратковременном контакте с расплавленным металлом или стеклом

Области применения

Кабели гарантируют работу электрических цепей в областях с экстремально высокими температурами
Доменные печи и коксовые мельницы
Рафинировочные заводы
Стекловарни
Алюминиевые и сталелитейные заводы

Характеристики

Не поддерживают горение
Для прокладки только в помещениях с сухой средой

Последнее обновление (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, покрытых никелем
Ленты Mica на основе слюды
Оплетка из стеклонитей с пропиткой,
цвет жилы: красный

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	Жилы из никеля
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 5 x D
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2200 В
Температурный диапазон:	-195°C до +400°C (необходимо достаточное провертривание) Кратковременно до +1565 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

Артикул	Сечение жилы, мм²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
ÖLFLEX® HEAT SC 1565				
3020780	0.75	2.9	7,2	15,9
3020781	1.0	3	9,6	18,8
3013234	1.5	3.3	14,4	24,3
3020782	2.5	3.8	24	35
3018942	4.0	4.8	38,4	56
3020783	6.0	5.6	57,6	86,4
3016697	10.0	6.2	96	123
3016698	16.0	7.9	153,6	202,5
3016699	25.0	9.2	240	295,1
3016771	35.0	10.6	336	403,9
3017861	50.0	12.2	480	545

Последнее обновление (29.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте