

Drainage elements

M12 plastic drainage element, drains condensation water from the housing floor, for applications with high humidity.



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Время на монтаж



Место для монтажа



Надёжность



Штекер со стандартным корпусом

Преимущества

For discharging condensation water on the housing floor that occurs due to high humidity, large temperature fluctuations or pressure differences.

The early discharge of condensation water reduces the risk of failure of the application and minimises maintenance work.

Provides a high drainage capacity of at least 1.8 l per hour.

The protection function of the housing is retained thanks to IP56.

Ideal for tight spaces thanks to the small connection thread.

Области применения

Especially for closed housings with a high protection class.

For use in the housing floor (threaded/through bore).

Good oil and chemical resistance.

Примечание

Подробнее — см. техпаспорт

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Drainage elements

Классификация ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Сертификаты соответствия:	Метрическая резьба согласно EN 60423
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал:	Полиамид 6.6 Плоское уплотнение: EPDM (этилен-пропиленовая резина)
Класс защиты:	IP 56
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Drainage elements

Артикул	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D мм
51730220	17	29.5	12
51730221	17	29.5	12
51730222	17	29.5	12

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16