

SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, метрический элемент компенсации давления и затвор, не требующие много места, с высоким прохождением воздуха

Информация

Воздухопропускаемый элемент компенсации давления, выполненный по мембранной технологии



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Время на монтаж



Место для монтажа



Надёжность



Штекер со стандартным корпусом



ЭМС

Преимущества

Система вентиляции для корпуса

Предотвращается образование конденсата внутри корпусов электронного оборудования

Элементы компенсации давления обеспечивают бесппроблемную эксплуатацию, не требующую обслуживания

Области применения

Техника освещения

Последнее обновление (14.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappروسيا.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® VENT INOX

Для применения в железнодорожном транспорте
Метеостанции
Распределительные шкафы, производство промышленного оборудования
Распределительные боксы

Характеристики

Уплотнительный элемент и элемент уравнивания давления в одной системе
Оптимальное место для монтажа
Высокая скорость потока воздуха

Стандарты / Сертификаты соответствия

Разрешение по UL 508 A, частично

Конструкция

Расход воздуха: 100 мбар=0,4 л/мин. - стандартные типы;
100 мбар=2,4 л/мин. - типы по UL

Примечание

Подробнее — см. техпаспорт

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Сертификаты соответствия:	Метрическая резьба согласно EN 60423
Примечание:	Мембрана: Акрил - сополимер
Материал:	Нержавеющая сталь 303 O-ring - NBR
Класс защиты:	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Температурный диапазон:	от -40 °C до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® VENT INOX**

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
Типы без сертификации				
51730204	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5	21.0	10	10
сертифицированные типы по cURus				
51730205	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus	21.0	10	10

Последнее обновление (14.09.2020)

©2020 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16