SKINDICHT® VENT PA6

Pressure compensation element; M6-, M8- and M12-connecting thread; polyamide; black/light grey/silver grey; IP68; air quantity (max.): 3.5 L/min

SKINDICHT® VENT PA6, метрический элемент компенсации давления из пластика и затвор, не требующие много места, с высоким прохождением воздуха

Информация

Воздухопроницаемый элемент компенсации давления, выполненный по мембранной технологии



- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Время на монтаж
- Место для монтажа
- Надёжность
- Штекер со стандартным корпусом

Преимущества

Pressure compensation element that ensures the necessary pressure compensation when the housing is closed. This fully prevents the formation of moisture or condensate.
For article names with the suffix "PLUS", the clamping range corresponds to the next higher thread size. The extended clamping range allows the insertion of cables with a larger diameter while maintaining the same connection thread.
UL certification in accordance with the technical data (article dependent) allows the product to be used on the North American market.

Последнее обновление (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® VENT PA6

Области применения
Especially for closed housings where optimum ventilation is needed.
Good oil and chemical resistance.
Black variants are UV-resistant and therefore well suited for outdoor use.

Характеристики
Уплотнительный элемент и элемент уравнивания давления в одной системе
Оптимальное место для монтажа
Высокая скорость потока воздуха

Стандарты / Сертификаты соответствия
Разрешение по UL 508 A, частично

Примечание
Подробнее — см. техпаспорт

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Сертификаты соответствия:	Метрическая резьба согласно EN 60423
Примечание:	Мембрана: Акрил - сополимер
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал:	Полиамид 6 - стандартная версия / UL 94 V2 Полиамид 66 - UL версия / UL 94 V0 Плоское уплотнение NBR - Стандартный вариант Уплотнительное кольцо NBR - Вариант UL
Класс защиты:	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINDICHT® VENT PA6

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
Типы без сертификации				
51730188	-	16.2	10	25
51730190	-	16.2	10	25
51730192	-	16.2	10	25
51730194	-	16.2	10	25
51730196	-	16.2	10	25
51730198	-	16.2	10	25
Типы без сертификации				
51730200	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK	17.3	10	25
51730202	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY	17.3	10	25
сертифицированные типы по cURus				
51730201	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus	17.3	10	25
51730203	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus	17.3	10	25
51730210	-	-	5	25
51730211	-	-	5	25
51730213	-	-	5	25
51730214	-	-	5	25

Последнее обновление (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16