

SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, метрические контргайки из нержавеющей стали для тонких стенок корпусов со сплошными отверстиями

Информация

Метрическая контргайка из нержавеющей стали



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость

Области применения

Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940

Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал:

Нержавеющая сталь 303

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SM-M INOX

соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® SM-M INOX

Артикул	Обозначение/Размер	Толщина, мм	SW и размер ключа, мм	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM-M INOX					
52032585	M 12 x 1,5	2.8	15	16.5	10
52032615	M 16 x 1,5	2.8	19	20.9	10
52032625	M 20 x 1,5	3.0	24	26.7	10
52032635	M 25 x 1,5	3.5	30	33.0	10
52032645	M 32 x 1,5	4.0	36	39.0	10
52032655	M 40 x 1,5	5.0	46	50.0	10
52032665	M 50 x 1,5	5.0	55	60.0	10
52032675	M 63 x 1,5	6.0	70	78.0	10

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16