

## SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, контргайки с режущими кромками для врезания в слой изоляции, гарантируя таким образом оптимальный контакт для защиты от электромагнитных помех



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость

### Преимущества

Optimum contacting of a coated enclosure for protection against electromagnetic interference and for equipotential bonding. Contact is achieved when the locknut is tightened by the cutting edges scratching the coated layer of the housing.

Withstands temperatures up to +200 °C.

Подходят ко всем метрическим резьбовым соединениям, заземление и ЭМС

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

### Области применения

For use on the inside of painted, anodised or powder-coated enclosures.

Can be used with metric SKINTOP® and SKINDICHT® cable glands for applications where electromagnetic compatibility (EMC) is required.

Withstands high chemical and mechanical stress.

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SM-PE-M

Материал:

Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SKINDICHT® SM-PE-M

Артикул	Обозначение/Размер	Толщина, мм	SW и размер ключа, мм	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM-PE-M					
52103300	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3	100
52103310	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9	100
52103320	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7	100
52103330	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6	50
52103340	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5	50
52103350	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1	25
52103360	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3	10
52103370	M 63 x 1,5	7.0	70	80.8	10
52103371	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0	1
52006494	M 72 x 2	10.0	85	98.0	1
52103372	M 90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103373	M 110 x 2	12.0	124	135.0	1
52103300LF	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3	100
52103310LF	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9	100
52103320LF	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7	100
52103330LF	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6	50
52103340LF	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5	50
52103350LF	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1	25
52103360LF	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3	10
52103370LF	M 63 x 1,5	7.0	70	80.8	10

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16