SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, нажимные винты из латуни, никелированные, резьба в соответствии с EN 62444



Области применения

SKINDICHT® D-M нажимные винты с резьбой по EN 62444.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000814 ETIM 5.0 Class-Description: резьбовая втулка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000814 Описание класса ETIM 6.0: Уплотнитель
Материал:	Латунь, покрытая никелем
Температурный диапазон:	от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® D-M

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® D-M			
52100600	M 12 x 1,5	12	100
52100601	M 16 x 1,5	16	100
52100602	M 20 x 1,5	20	100
52100603	M 25 x 1,5	25	50
52100604	M 32 x 1,5	32	25
52100605	M 40 x 1,5	40	25
52100606	M 50 x 1,5	50	10
52100607	M 63 x 1,5	65	10

Последнее обновление (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.