


SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, стальные шайбы, оцинкованные, для применения между прижимным винтом и переходником



Области применения

Для применения между нажимной гайкой и промежуточным штуцером.

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000098 ETIM 5.0 Class-Description: шайба
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000098 Описание класса ETIM 6.0: Подкладочная шайба
Материал:	Оцинкованная сталь
Температурный диапазон:	от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® U-M

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный Ø x внутренний Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® U-M			
52100610	U-M 12	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	61.0 x 52.0	100

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16