


SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, принадлежности кабельных сальников с метрической резьбой для кабельных сальников, размер резьбы которых больше размера резьбы имеющихся отверстий



Время на монтаж



Место для монтажа



Надёжность

Преимущества

Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

Монтаж с гаечным ключом

Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается

Области применения

Оборудование

Приборы

Корпуса

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета:

RAL 7035 светло-серый

Black (RAL 9005), UV-resistant

Материал:

Полиамид, усиленный стекловолокном

Температурный диапазон:

от -40 до +100 °C

Последнее обновление (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® EKU-M

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® EKU-M

Артикул	Резьба наружная M1	Резьба внутренняя M2	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® EKU-M				
52100300	12 x 1,5	16 x 1,5	20	100
52100301	16 x 1,5	20 x 1,5	24	100
52100302	20 x 1,5	25 x 1,5	29	100
52100303	25 x 1,5	32 x 1,5	36	50
52100304	32 x 1,5	40 x 1,5	46	25
52100305	40 x 1,5	50 x 1,5	55	10
52100306	50 x 1,5	63 x 1,5	68	10
SKINDICHT® EKU-M черные				
52100308	12 x 1,5	16 x 1,5	20	100
52100309	16 x 1,5	20 x 1,5	24	100
52100310	20 x 1,5	25 x 1,5	30	100
52100311	25 x 1,5	32 x 1,5	36	50
52100312	32 x 1,5	40 x 1,5	44	25
52100313	40 x 1,5	50 x 1,5	55	10
52100314	50 x 1,5	63 x 1,5	70	10