


SKINDICHT® R-M HYGIENIC



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Нефтяная и газовая промышленность



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Термостойкие



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые

Преимущества

Hygienic design with smooth surfaces and contours without corners and edges prevents residues such as liquids and micro-organisms from accumulating and posing a risk of contamination for food processing machinery. This facilitates simple, frequent and safe product cleaning.

Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure.

Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure.

Multiple food and beverage certifications for Europe and North America.

Tested resistance to ECOLAB® disinfectants and cleaning agents.

SKINDICHT® R-M HYGIENIC

Области применения

For use with metric SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M cable glands whose connecting thread is smaller than the existing threaded hole.

Especially for hygiene-critical areas of the food industry, where the product needs to be installed in the product zone or in the direct food production environment.

Also suitable for use in hygiene-critical areas of the pharmaceutical and chemical industry.

Withstands high chemical and mechanical stress.

Стандарты / Сертификаты соответствия

FKM-sealing compliant acc. FDA 21 CFR 177.2600

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета:

Sealing: RAL 5015 (sky blue)

Материал:

Корпус: Нерж. сталь — V4A (1.4404 / 316L) Уплотнение: FKM

Температурный диапазон:

-20°C up to 220°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® R-M HYGIENIC**

Артикул	Резьба наружная M1	Резьба внутренняя M2	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
52103596	16 x 1,5	12 x 1,5	20	15.5	7	22.8	5
52103597	20 x 1,5	12 x 1,5	24	17.5	8	26.8	5
52103598	20 x 1,5	16 x 1,5	24	17.0	8	26.8	5
52103599	25 x 1,5	16 x 1,5	29	18.0	8	31.8	5
52103600	25 x 1,5	20 x 1,5	29	18.0	8	31.8	5
52103601	32 x 1,5	20 x 1,5	36	21.0	9	39.6	5
52103602	32 x 1,5	25 x 1,5	36	21.0	9	39.6	5

Последнее обновление (10.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16