

## SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, кабельный канал, может использоваться в качестве защитного рукава для нескольких кабельных каналов, с защитой от растягивающих усилий, для кабелей диаметром 4—32 мм.



Оптимальная защита от растягивающих усилий

### Преимущества

Применяются для ввода нескольких кабелей  
Разгрузка от натяжения

### Области применения

Втулки для кабелей и проводов наружным диаметром от 4 до 32 мм.

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 ETIM 5.0 Class-Description: Сквозная втулка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000879 Описание класса ETIM 6.0: Проходная втулка
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	CR (хлоропреновая резина)
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® DTN**

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Толщина листа, мм	Отверстие в корпусе Ø мм	Внутренний Ø втулки, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25

Последнее обновление (20.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16