

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, кабельный канал, может использоваться в качестве защитного рукава для нескольких кабельных каналов, с защитой от растягивающих усилий, для кабелей диаметром 4—32 мм.



Оптимальная защита от растягивающих усилий

Преимущества

Применяются для ввода нескольких кабелей
Разгрузка от натяжения

Области применения

Втулки для кабелей и проводов наружным диаметром от 4 до 32 мм.

Техническая информация

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 ETIM 5.0 Class-Description: Сквозная втулка |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000879 Описание класса ETIM 6.0: Проходная втулка |
| Поставляемые цвета: | Чёрный |
| Материал: | CR (хлоропреновая резина) |
| Температурный диапазон: | от -30 до +100 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® DTN

| Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | Толщина листа, мм | Отверстие в корпусе Ø мм | Внутренний Ø втулки, мм | Штук/ед. упаковки |
|----------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| SKINDICHT® DTN | | | | | | |
| 52105020 | DTN 1 | 4.0 - 9.0 | 2.5 | 16 | 9 | 50 |
| 52105030 | DTN 2 | 7.0 - 12.0 | 2.5 | 19 | 12 | 50 |
| 52105040 | DTN 3 | 12.0 - 17.5 | 2.5 | 25 | 18 | 50 |
| 52105050 | DTN 4 | 18.0 - 23.0 | 2.5 | 32 | 25 | 25 |
| 52105060 | DTN 5 | 25.0 - 29.0 | 3.0 | 38 | 32 | 25 |

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16