

SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, кабельный канал, защищает кабель от острых углов стен в здании, легкая сборка, для изготовления распределительных шкафов



Надёжность

Преимущества

Защита от острых кромок на стенках корпусов
Простое применение

Области применения

Корпуса
Монтаж распределительных электрошкафов

Примечание

Вдавите втулку в просверленное отверстие до тех пор, пока не войдет в паз.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000879

ETIM 5.0 Class-Description: Сквозная втулка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000879

Описание класса ETIM 6.0: Проходная втулка

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

CR (хлоропреновая резина)

Температурный диапазон:

от -30 до +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® LA

Артикул	Обозначение/Размер	Толщина листа, мм	Наружный Ø втулки, мм	Отверстие в корпусе Ø мм	Внутренний Ø втулки, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® LA						
61713520	LA 3	1.5 - 2.0	10	7	3	100
61713530	LA 4	1.5 - 2.0	11	8	4	100
61713540	LA 5	1.5 - 2.0	11	7	5	100
61713550	LA 6	1.5 - 2.0	14	9	6	100
61713560	LA 7	1.5 - 2.0	16	12	7	100
61713570	LA 8	1.5 - 2.0	15	11	8	100
61713580	LA 9	1.5 - 2.0	16	11	9	100
61713590	LA 11	1.5 - 2.0	19	14	11	100
61713600	LA 12	1.5 - 2.0	25	18	12	100

Последнее обновление (03.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16