

SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, кабельный канал с поддающейся прокалыванию мембраной для легкого прокладывания кабеля, если защита от растягивающих усилий не требуется



Преимущества

С выталкиваемой мембраной

Области применения

Простой ввод кабеля, там где не требуется защита от растягивающих усилий.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Примечание:

По запросу: Черного цвета

Поставляемые цвета:

RAL 7035 светло-серый

Материал:

PE (полиэтилен)

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -30 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® WN-M

Артикул	Обозначение/Размер	Отверстие, мм	SW и размер ключа, мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
52020513	M 16 x 1,5	5.0 - 10.0	15	10	20.0	200
52020523	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	19	12	24.0	200
52020533	M 25 x 1,5	9.0 - 16.0	24	12	28.0	100
52020543	M 32 x 1,5	11.0 - 22.0	30	14	37.0	50
52020553	M 40 x 1,5	17.0 - 34.0	37	16	45.0	50
52020563	M 50 x 1,5	22.0 - 35.0	46	18	55.5	20
52020573	M 63 x 1,5	24.0 - 43.0	56	20	68.5	10

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16