

SKINDICHT® TWIST-M

6-гранный промежуточный штуцер с поворотным элементом

SKINDICHT® TWIST-M, поворотный промежуточный штуцер с метрической соединительной резьбой для точного позиционирования угловых соединительных элементов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к коррозии



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к торсионным нагрузкам



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Точное позиционирование, напр. угловых соединительных элементов

Поворотный промежуточный штуцер с одновременно высокой герметизацией

Предотвращает повреждение кабелей и защитных шлангов в случае (непреднамеренных) торсионных нагрузок

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов

Оборудование управления

Машиностроение

Подвижные электроприборы и машины

В сочетании с метрическими резьбовыми соединениями (штуцерами)

Характеристики

Поворотная верхняя часть

Высокая герметизация

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® TWIST-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Примечание:

По запросу: размеры M12, M32, M40, M50, M63

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Стопорное кольцо: пружинная сталь Уплотнение: FKM

Класс защиты:

IP 68

Температурный диапазон:

от -20 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® TWIST-M

Артикул	Резьба наружная M1	Резьба внутренняя M2	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
52104731	16 x 1,5	16 x 1,5	20	10
52104732	20 x 1,5	20 x 1,5	24	10
52104733	25 x 1,5	25 x 1,5	29	5

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16