

Уплотнительное метрическое кольцо SKINDICHT® FKM

Уплотнительное метрическое кольцо SKINDICHT® FKM, для защиты от воздействия масел, кислот, химикатов деталей при экстремальных условиях эксплуатации



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к воздействию кислот



Расширенный температурный диапазон

Области применения

Для надёжной герметизации со стороны корпуса. Защита резьбового соединения или аналогичных частей от масел, кислот, химических веществ при экстремальных условиях.

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181 Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
Поставляемые цвета:	Зеленый
Материал:	FKM
Температурный диапазон:	от -20 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Уплотнительное метрическое кольцо SKINDICHT® FKM

Артикул	Обозначение/Размер	Внутренний Ø, (мм)	Диаметр шнура, мм	Штук/ед. упаковки
52122001	M 12 x 1,5	9.0	1,5	100
Уплотнительное метрическое кольцо SKINDICHT® FKM				
52122000	M 12 x 2,0	9.0	2	100
52122010	M 16 x 2,0	13.0	2	100
52122021	M 20 x 1,5	17.0	1,5	100
52122020	M 20 x 2,0	17.0	2	100
52122030	M 25 x 2,0	22.0	2	100
52122040	M 32 x 2,0	28.0	2	50
52122050	M 40 x 2,0	36.0	2	50
52122060	M 50 x 2,0	46.0	2	25
52122070	M 63 x 2,0	57.0	2	25

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16