










## SKINDICHT® BL-M FKM

SKINDICHT® BL-M, brass bling plug with FKM o-ring to close unused threaded bore holes, mounting with screwdriver



-  Машиностроение, промышленное оборудование
-  Нефтяная и газовая промышленность
-  Термостойкие
-  Стойкий к коррозии
-  Механическая стойкость
-  Маслостойкий
-  Износостойкие
-  Надёжность
-  Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Withstands temperatures up to +200 °C.

Simple assembly by using a slotted screwdriver.

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® BL-M FKM

### Области применения

For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.  
Withstands high chemical and mechanical stress.

### Характеристики

Монтаж с отвёрткой

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Материал:	Body: nickel-plated brass O-Ring: FKM
Класс защиты:	IP66 IP 68 - 10 bar
Температурный диапазон:	от -20 до +200 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SKINDICHT® VL-M FKM

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина С мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
52123100	M12x1,5	7.5	5	14.0	50
52123110	M16x1,5	8.0	5	18.0	50
52123120	M20x1,5	9.5	6	22.0	50
52123130	M25x1,5	11.0	7	28.0	50
52123140	M32x1,5	12.0	8	35.0	25
52123150	M40x1,5	13.0	9	44.0	25
52123160	M50x1,5	15.0	9	54.0	5
52123170	M63x1,5	16.0	10	70.0	5
52123100LF	M12x1,5	7.5	5	14.0	50
52123110LF	M16x1,5	8.0	5	18.0	50
52123120LF	M20x1,5	9.5	6	22.0	50
52123130LF	M25x1,5	11.0	7	28.0	50
52123140LF	M32x1,5	12.0	8	35.0	25
52123150LF	M40x1,5	13.0	9	44.0	25
52123160LF	M50x1,5	15.0	9	54.0	5
52123170LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	5

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16