

SKINDICHT® BL-M hex. FKM

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal with FKM o-ring for closing pre-threaded holes, assembling with open-end wrench



Машиностроение, промышленное оборудование



Нефтяная и газовая промышленность



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Термостойкие



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Время на монтаж



Маслостойкий



Износостойкие



Надёжность



Расширенный температурный диапазон

Последнее обновление (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M hex. FKM

Преимущества

Withstands temperatures up to +200 °C.

Simple assembly by using an open-end wrench.

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.

Withstands high chemical and mechanical stress.

Характеристики

Assembling with open-end wrench.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Материал:	Body: nickel-plated brass O-Ring: FKM
Класс защиты:	IP 66 IP 68 - 10 bar
Температурный диапазон:	от -20 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® VL-M hex. FKM**

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
52006118	M12x1,5	16	8.0	5	25
52103479	M16x1,5	20	8.0	5	25
52103426	M20x1,5	24	9.5	6	25
52103436	M25x1,5	29	11.0	7	25
52103480	M32x1,5	36	12.0	8	25
52103481	M40x1,5	45	13.0	8	25
52103466	M50x1,5	54	15.0	9	5
52103406LF	M12x1,5	16	8.0	5	25
52103416LF	M16x1,5	20	8.0	5	25
52103426LF	M20x1,5	24	9.5	6	25
52103436LF	M25x1,5	29	11.0	7	25
52103446LF	M32x1,5	36	12.0	8	25
52103456LF	M40x1,5	45	13.0	8	25
52103466LF	M50x1,5	54	15.0	9	5
52103476LF	M63x1,5	67	16.0	10	5
52103476	M63x1,5	67	16.0	10	5

Последнее обновление (10.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16