

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, латунные глухие заглушки для закрытия отверстия с предварительно выполненной резьбой, сборка с использованием отвертки



Стойкий к коррозии



Износостойкие



Надёжность



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Withstands temperatures up to +200 °C.

Simple assembly by using a slotted screwdriver.

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.

Withstands high chemical and mechanical stress.

Характеристики

Монтаж с отвёрткой

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

SKINDICHT® BL-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Сертификаты соответствия:	UL File E79903
По запросу:	С уплотнительным кольцом из фторкаучука (от -20 °C до +200 °C)
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Температурный диапазон:	с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C без уплотнительного кольца от -60 °C до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® BL-M

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина С мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BL-M					
52103100	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103170	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103190	M 75 x 1,5	17.0	11	80.0	1
52103100LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130LF	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140LF	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150LF	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160LF	M50x1,5	15.0	9	54.0	10
52103170LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	10
52103190LF	M75x1,5	17.0	11	80.0	1
SKINDICHT® BL-M с O-кольцом					
52103105	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103165	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103105LF	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115LF	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125LF	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135LF	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145LF	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155LF	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103165LF	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

**SKINDICHT® VL-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина С мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
52103175LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	10
52103195LF	M75x1,5	17.0	11	80.0	1

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SKINDICHT® BL-M

