


SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, заглушки для закрытия предварительно выполненных резьбовых отверстий, бюджетный вариант из полистирола



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Экономичный вариант

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов
Распределительные коробки
Соединительные розетки

Характеристики

Монтаж с отвёрткой

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

SKINDICHT® BLK-M

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый
Материал:	Прочный полистирол
Класс защиты:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Температурный диапазон:	от -25 до +60 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® BLK-M

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина C мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BLK-M					
52006600	M 12 x 1,5	8.0	6	15.0	100
52006610	M 16 x 1,5	9.0	6	20.0	100
52006620	M 20 x 1,5	9.5	6	24.0	100
52006630	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006640	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006650	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006660	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006670	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25