

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, пробки из нержавеющей стали для ввинчивания в готовые резьбовые отверстия

Информация

Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов



Пищевая промышленность и производство напитков



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к коррозии



Маслостойкий



Износостойкие



Надёжность



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Монтаж с гаечным ключом

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Области применения

Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
Для применения в зоне пищевой продукции
Фармацевтическая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

NSF/ANSI 169
Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов
ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
FDA 21 CFR 177.2600
Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке
DIN EN 1672-2
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Конструкция

Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Материал:	Корпус: Нерж. сталь — V4A (1.4404 / 316L) Уплотнение: FKM
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar
Температурный диапазон:	от -20 до +220 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® HYGIENIC VL-M

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
52103490	M 12 x 1,5	16	16.9	6,5	18.8	5
52103491	M 16 x 1,5	20	17.9	7	22.8	5
52103492	M 20 x 1,5	24	19.9	8	26.8	5
52103493	M 25 x 1,5	29	20.7	8	31.8	5
52103488	M 32 x 1,5	36	22.5	9	39.6	5
52103489	M 40 x 1,5	45	23.5	9	49.0	5