

SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, уплотнительные кольца с насечкой для высоких температур, устойчивые к воздействию масел, растворителей, кислот и других химикатов



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Одно уплотнение для герметизации кабелей различного наружного диаметра

Простое выталкивание уплотнителя нужного размера

Для высоких температур

Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам

Области применения

Уплотнительное кольцо с насечкой из FKM (фтор-каучука) для кабельных сальников SKINDICHT®

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181

Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета:

Красно-коричневый

Материал:

FKM

Температурный диапазон:

от -20 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® EV

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный диаметр x отверстие, мм	Толщина, мм	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® EV					
52010340	EV 11	7/10/12,5	6.0	16.5	50
52010350	EV 13,5	7/10,5/13/16	6.5	18.5	50

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16