

SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, уплотнительные кольца с насечкой для высоких температур, устойчивые к воздействию масел, растворителей, кислот и других химикатов



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Одно уплотнение для герметизации кабелей различного наружного диаметра
The various incisions can be easily taken out with a knife.

Для высоких температур

Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам

Области применения

Уплотнительное кольцо с насечкой из FKM (фтор-каучука) для кабельных сальников SKINDICHT®

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181 Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
Поставляемые цвета:	Красно-коричневый
Материал:	FKM
Температурный диапазон:	от -20 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® EV

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный диаметр х отверстие, мм	Толщина, мм	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® EV					
52010340	EV 11	7/10/12,5	6.0	16.5	50
52010350	EV 13,5	7/10,5/13/16	6.5	18.5	50

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16