

SKINDICHT® уплотнительное кольцо NBR PG

SKINDICHT® уплотнительные кольца NBR PG, стойкие к воздействию масел, пыли и воде, для безопасного уплотнения, стойкие к воздействию озона и УФ-лучей, резьба PG



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Стойкие к маслам, пыли и воде

Области применения

Для надёжной герметизации и защиты резьбового соединения или аналогичных частей от воды и инородных тел.

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181

Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

NBR

Температурный диапазон:

от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® уплотнительное кольцо NBR PG

Артикул	Обозначение/Размер	Внутренний Ø x толщина, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53001010	PG 7	10.0 x 1.5	100
53102011	PG 9	13.0 x 1.5	100
53001020	PG 11	16.0 x 1.5	100
52005740	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
53001030	PG 16	20.0 x 1.5	100
52005750	PG 21	26.0 x 2.0	100
53001040	PG 29	34.0 x 2.0	50
52005760	PG 36	44.0 x 2.0	50
53001050	PG 42	50.0 x 2.0	50
52005770	PG 48	55.0 x 2.0	50

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16