

## SKINDICHT® BL FKM

SKINDICHT® BL, brass blind plug with FKM o-ring and PG thread, assembly with screwdriver



Машиностроение, промышленное оборудование



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Маслостойкий



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые

### Характеристики

Монтаж с отвёрткой

### Конструкция

Соединительная резьба PG

### Техническая информация

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® BL FKM

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Материал:	Body: nickel-plated brass O-Ring: FKM
Класс защиты:	IP 66 IP 68 - 10 bar
Температурный диапазон:	от -20 до +200 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SKINDICHT® VL FKM

Артикул	Обозначение/Размер	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
52003398	PG 7	5	50
52003399	PG 9	6	50
52003401	PG 11	6	50
52003402	PG 13,5	6,5	50
52003403	PG 16	6,5	50
52003404	PG 21	7	25
52003405	PG 29	8	25
52003406	PG 36	9	25
52003407	PG 42	10	5
52003408	PG 48	10	5

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16