

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, армированные стекловолокном конtringайки, для максимальной механической стабильности, для закрытия высверленных отверстий без резьбы



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
Углубления под гаечный ключ, исключаются повреждения корпуса

Области применения

Для крепления кабельных вводов SKINTOP® при отверстиях без резьбы.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Разрешение по UL только в случае применения с полимерными кабельными вводами SKINTOP® также с разрешением по UL

Разработаны для применения с кабельными вводами SKINTOP® ST(R)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Последнее обновление (04.12.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

Классификация ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
По запросу:	Тип без пояска (без опорной поверхности для монтажного инструмента)
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Полиамид, усиленный стекловолокном
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® GMP-GL

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® GMP-GL серебристо-серые с манжетой			
53019000	PG 7	19	100
53019010	PG 9	22	100
53019020	PG 11	24	100
53019030	PG 13,5	27	100
53019040	PG 16	30	100
53019050	PG 21	36	50
53019060	PG 29	46	50
53019070	PG 36	60	25
53019080	PG 42	65	25
53019090	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL чёрные с манжетой			
53019200	PG 7	19	100
53019210	PG 9	22	100
53019220	PG 11	24	100
53019230	PG 13,5	27	100
53019240	PG 16	30	100
53019250	PG 21	36	50
53019260	PG 29	46	50
53019270	PG 36	60	25
53019280	PG 42	65	25
53019290	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL светло-серые с манжетой			
53019001	PG 7	19	100
53019011	PG 9	22	100
53019021	PG 11	24	100
53019031	PG 13,5	27	100
53019041	PG 16	30	100
53019051	PG 21	36	50
53019061	PG 29	46	50
53019071	PG 36	60	25
53019081	PG 42	65	25
53019091	PG 48	70	25

Последнее обновление (04.12.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® GMP-GL