SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load



- Стойкий к коррозии
- Механическая стойкость
- Место для монтажа
- Штекер со стандартным корпусом
- Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
Стойкий к коррозии
Простой монтаж
Абсолютно надежный ввод кабеля
Низкие

Области применения

Для высоких механических нагрузок
Там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиями
M32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями
С уплотнительным кольцом с насечкой

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SE-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование Нажимная гайка: латунь, покрытая никелем Уплотнитель: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина) О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 55
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINDICHT® SE-M

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение/Размер	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	Общая высота, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Общая ширина, в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31	20	49.2	42.0	10
52108010	M 25 x 1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	40	25	68.2	60.0	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51,5	32	84.2	66.0	1

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16