


SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, прочный кабельный сальник с уплотнительным кольцом с насечкой для кабелей с большим наружным диаметром, эффективная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий

Преимущества

Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
 Высокая защита от растягивающих усилий
 Износостойкие
 Для кабелей с большим наружным диаметром

Области применения

Компактное резьбовое соединение из латуни для стабильной защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для кабелей больших сечений.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
 Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

SKINDICHT® SHZ-M-XL по конструкции идентичен SKINDICHT® SHZ-M, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенного оборудования

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Пример для заказа:

SHZ-M 16 / 9

16 = метрическая резьба

9 = резьба PG

SKINDICHT® SHZ-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина) О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 55
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® SHZ-M

Артикул	Обозначение/ Размер	Clamping range ØF mm	Ø F mm	Макс. монтажный размер, мм	Резьба PG	SW1/SW2 мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Внутренний диаметр F в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHZ-M										
52106700	M 12 x 1,5	5.0 - 5.0	5.5 - 6.5	21	7	14 / 15	30.0	5	8.0	50
52106710	M 16 x 1,5	5.0 - 8.0	5.0 - 8.0	25	9	18 / 17	33.0	5	10.0	50
52106720	M 20 x 1,5	7.0 - 10.0	8.0 - 12.0	28	11	22 / 20	35.0	6	12.0	25
52106730	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	8.5 - 13.0	32	13,5	22 / 22	39.5	6	14.0	25
52106740	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	8.0 - 15.0	35	16	24 / 24	41.5	6	15.0	25
52106750	M 25 x 1,5	11.0 - 20.0	14.0 - 19.3	46	21	30 / 30	47.0	7	20.0	25
52106760	M 32 x 1,5	18.0 - 27.0	19.0 - 27.0	58	29	40 / 41	53.0	8	27.0	10
52106770	M 40 x 1,5	24.0 - 31.0	27.0 - 34.0	70	36	50 / 50	60.0	8	34.0	10
52106780	M 50 x 1,5	30.0 - 42.5	35.0 - 43.0	78	42	57 / 57	65.0	9	43.0	5
52106790	M 63 x 1,5	36.0 - 47.0	40.0 - 47.5	86	48	66 / 64	68.0	10	48.0	5
SKINDICHT® SHZ-M-XL										
52106705	M 12 x 1,5	5.0 - 5.0	5.5 - 6.5	21	7	14 / 15	35.0	10	8.0	50
52106715	M 16 x 1,5	5.0 - 8.0	5.0 - 8.0	25	9	18 / 17	38.0	10	10.0	50
52106725	M 20 x 1,5	7.0 - 10.0	8.0 - 12.0	28	11	22 / 20	39.0	10	12.0	25
52106735	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	8.5 - 13.0	32	13,5	22 / 22	43.5	10	14.0	25
52106745	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	9.0 - 14.5	35	16	24 / 24	45.5	10	15.0	25
52106755	M 25 x 1,5	11.0 - 20.0	14.0 - 19.3	46	21	30 / 30	51.0	11	20.0	25
52106765	M 32 x 1,5	18.0 - 27.0	19.0 - 27.0	58	29	40 / 41	58.0	13	27.0	10
52106775	M 40 x 1,5	24.0 - 31.0	27.0 - 34.0	70	36	50 / 50	67.0	13	34.0	10
52106785	M 50 x 1,5	30.0 - 42.5	35.0 - 43.0	78	42	57 / 57	70.0	14	43.0	5
52106795	M 63 x 1,5	36.0 - 47.0	40.0 - 47.5	86	48	66 / 64	73.0	14	48.0	5

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16