

SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость

Области применения

Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода

Конструкция

Соединительная резьба NPT

Примечание

Другие размеры по запросу

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Материал:

Нержавеющая сталь

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® SM-NPT INOX

Артикул	Обозначение/Размер	Штук/ед. упаковки
52103500	NPT 1/2"	50
52103510	NPT 3/4"	50
52103520	NPT 1"	25
52103530	NPT 1 1/4"	10

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16