

## SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, латунно-никелевая контргайка с резьбой NPT



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость

### Области применения

Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода

### Конструкция

Соединительная резьба NPT

### Примечание

Другие размеры по запросу

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SKINDICHT® SM-NPT

Артикул	Обозначение/Размер	Штук/ед. упаковки
52103540	NPT 1/2"	50
52103550	NPT 3/4"	20
52103560	NPT 1"	20
52103570	NPT 1 1/4"	20
52103580	NPT 1 1/2"	10
52103590	NPT 2"	10

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16