

## SKINMATIC® GB-M

SKINMATIC® GB-M, метрический монтажный инструмент для нарезания метрических резьб



### Области применения

Для нарезания метрической резьбы.

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000945

ETIM 5.0 Class-Description: сверло

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000945

Описание класса ETIM 6.0: Сверло

Материал:

HSSE

### Комментарий

Не подлежит директиве RoHS

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINMATIC® GB-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Длина отверстия, мм	Overall length C mm
SKINMATIC® GB-M			
61791282	M 32 x 1,5	28	150.0
61791283	M 40 x 1,5	28	170.0
61791284	M 50 x 1,5	32	190.0

Последнее обновление (01.12.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16