SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® KB-M, метрический монтажный инструмент для одновременного сверления отверстий и нарезания метрических резьб, особенно подходит для тонких компонентов.



Области применения

Для одновременного сверления и нарезки метрической резьбы. Особенно подходит для тонкостенных деталей и листовых металлов.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000945 ETIM 5.0 Class-Description: сверло
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000945 Описание класса ETIM 6.0: Сверло
Материал:	HSSE

Комментарий

Не подлежит директиве RoHS
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINMATIC® KB-M

Артикул	Обозначение/Размер	Длина отверстия, мм	Overall length C mm
SKINMATIC® KB-M			
61791274	M 12 x 1,5	30	130.0
61791275	M 16 x 1,5	35	150.0
61791276	M 20 x 1,5	40	165.0
61791277	M 25 x 1,5	45	185.0

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.