

## SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® KB-M, метрический монтажный инструмент для одновременного сверления отверстий и нарезания метрических резьб, особенно подходит для тонких компонентов.



### Области применения

Для одновременного сверления и нарезки метрической резьбы. Особенно подходит для тонкостенных деталей и листовых металлов.

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000945

ETIM 5.0 Class-Description: сверло

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000945

Описание класса ETIM 6.0: Сверло

Материал:

HSSE

### Комментарий

Не подлежит директиве RoHS

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SKINMATIC® KB-M

Артикул	Обозначение/Размер	Длина отверстия, мм	Overall length C mm
SKINMATIC® KB-M			
61791274	M 12 x 1,5	30	130.0
61791275	M 16 x 1,5	35	150.0
61791276	M 20 x 1,5	40	165.0
61791277	M 25 x 1,5	45	185.0

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16