

SKINMATIC® MH Set

Комплект SKINMATIC® MH, метрические монтажные инструменты с фигурной контактной поверхностью, для сальников SKINTOP® размером до M110x2

Информация

Монтажный инструмент для кабельных вводов SKINTOP®, размер резьбовых соединений до M110x2



Преимущества

Быстрый, надёжный монтаж без поломок

Форма рабочей поверхности инструмента препятствует соскальзыванию ключа с шестигранной гайки

Области применения

Специальные ключи для метрических латунных кабельных вводов SKINTOP®

Характеристики

Набор монтажного инструмента из хромированной стали

Набор SKINMATIC® MH состоит из 3 специальных ключей:

OK 16/20 mm (M12/M16)

OK 24/29 mm (M20/M25)

OK 36/45 mm (M32/M40)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002130

Описание класса ETIM 5.0: Гаечный рожковый ключ

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002130

Описание класса ETIM 6.0: Гаечный рожковый ключ

Комментарий

Не подлежит директиве RoHS

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINMATIC® MH Set

Артикул	Размер гаечного ключа SW, мм	Размеры латунных резьбовых соединений	Общая длина, в мм
SKINMATIC® MH-Set			
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200/220/250
SKINMATIC® MH, гаечный ключ			
61791267	54	M 50	-
61791268	67	M 63	-
61791269	75	M 63 plus	-
61791286	95	M 75	-
61791287	115	M 90	-
61791288	135	M 110	-