

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, армированные стекловолокном контргайки, для максимальной механической стабильности, для закрытия высверленных отверстий без резьбы

Преимущества

Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается

Области применения

Для фиксации кабельных вводов SKINTOP® в отверстиях без резьбы

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Разрешение по UL только в случае применения с полимерными кабельными вводами SKINTOP® также с разрешением по UL

Разработаны для применения с кабельными вводами SKINTOP® ST(R)

Техническая информация

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод |
| По запросу: | Тип без пояска (без опорной поверхности для монтажного инструмента) |
| Поставляемые цвета: | RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам |
| Материал: | Полиамид, усиленный стекловолокном |
| Температурный диапазон: | от -20 °C до +100 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® GMP-GL

| Артикул | Обозначение/Размер | SW и размер ключа, мм | Штук/ед. упаковки |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|
| SKINTOP® GMP-GL серебристо-серые с манжетой | | | |
| 53019000 | PG 7 | 19 | 100 |
| 53019010 | PG 9 | 22 | 100 |
| 53019020 | PG 11 | 24 | 100 |
| 53019030 | PG 13,5 | 27 | 100 |
| 53019040 | PG 16 | 30 | 100 |
| 53019050 | PG 21 | 36 | 50 |
| 53019060 | PG 29 | 46 | 50 |
| 53019070 | PG 36 | 60 | 25 |
| 53019080 | PG 42 | 65 | 25 |
| 53019090 | PG 48 | 70 | 25 |
| SKINTOP® GMP-GL чёрные с манжетой | | | |
| 53019200 | PG 7 | 19 | 100 |
| 53019210 | PG 9 | 22 | 100 |
| 53019220 | PG 11 | 24 | 100 |
| 53019230 | PG 13,5 | 27 | 100 |
| 53019240 | PG 16 | 30 | 100 |
| 53019250 | PG 21 | 36 | 50 |
| 53019260 | PG 29 | 46 | 50 |
| 53019270 | PG 36 | 60 | 25 |
| 53019280 | PG 42 | 65 | 25 |
| 53019290 | PG 48 | 70 | 25 |
| SKINTOP® GMP-GL светло-серые с манжетой | | | |
| 53019001 | PG 7 | 19 | 100 |
| 53019011 | PG 9 | 22 | 100 |
| 53019021 | PG 11 | 24 | 100 |
| 53019031 | PG 13,5 | 27 | 100 |
| 53019041 | PG 16 | 30 | 100 |
| 53019051 | PG 21 | 36 | 50 |
| 53019061 | PG 29 | 46 | 50 |
| 53019071 | PG 36 | 60 | 25 |
| 53019081 | PG 42 | 65 | 25 |
| 53019091 | PG 48 | 70 | 25 |

Последнее обновление (15.08.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16