


SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, уплотнительные вставки для нескольких кабелей с резьбой PG, для недопущения попадания воды и пыли в неиспользуемые высверленные отверстия



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Надёжность

Преимущества

Предотвращают попадание воды и загрязнений в незанятые отверстия уплотнительных вставок SKINTOP® DIX

Области применения

Для неиспользуемых отверстий уплотнительных вставок для нескольких кабелей SKINTOP® DIX, которые должны быть закрыты для обеспечения оптимального класса защиты.

Примечание

При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Поставляемые цвета:

Натуральный

Материал:

Полиамид

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® DIX-DV

Артикул
53100003
53100004
53100005
53100055
53100006
53100007
53100008
53100009

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16