

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, уплотнительные вставки с резьбой PG для нескольких кабелей, не допускающих проникновения влаги, для защиты неиспользуемых точек подключения



Надёжность



Время на монтаж

Преимущества

Препятствует попаданию влаги внутрь корпуса

Области применения

Эти уплотнения вставляются в уплотнительные кольца кабельных вводов SKINTOP®

Подготовка к монтажу

Защита неиспользуемых соединений

Примечание

При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

CR (хлоропеновая резина)

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

SKINTOP® DV

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® DV

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Высота, мм
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16