

SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, уплотнительные вставки с резьбой PG для нескольких кабелей, не допускающих проникновения влаги в корпус, а также применяемых для защиты неиспользуемых точек подключения



Преимущества

Препятствует попаданию пыли и грязи внутрь корпуса

Области применения

Защита от пыли, устанавливается под накидной гайкой кабельного ввода

Подготовка к монтажу

Защита неиспользуемых соединений

Примечание

Простое использование, без демонтажа - кабель протолкнуть

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

Вспененный полиэтилен

Температурный диапазон:

от -70 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® SD

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Высота, мм
SKINTOP® SD			
52025235	SD 7	10.5	2.0
52025240	SD 9	13.5	2.0
52025250	SD 11	17.0	2.0
52025260	SD 13,5	18.5	2.0
52025270	SD 16	20.5	2.0
52025280	SD 21	26.0	2.0
52025290	SD 29	34.5	2.0
52025291	SD 36	44.5	2.0

Последнее обновление (12.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16