

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, армированные стекловолокном контргайки, для максимальной механической стабильности, для закрытия высверленных отверстий без резьбы

Преимущества

Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Разрешение по UL только в случае применения с полимерными кабельными вводами SKINTOP® также с разрешением по UL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940 Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
По запросу:	Тип без пояска (без опорной поверхности для монтажного инструмента)
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Полиамид, усиленный стекловолокном
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +100 °C Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® GMP-GL-M

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® GMP-GL-M серебристо-серые			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M чёрные			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M светло-серые			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25

Последнее обновление (23.08.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16